



<http://www.wxsanneng.com>

E-mail: yewu@wxsanneng.com

SANNENG

挤花袋系列

挤花袋

本公司采用各国高品质的挤花袋系列产品，分轻挤、中挤、重挤型挤花袋，其优良品质深受业界的肯定。

采用高级抗菌材料，抗挤压，不易破损，100%保证食品安全。
一天之内可以重复多次使用，抛弃型设计，无需替换与保养。
表面止滑设计，可有效防止使用时因手上有水或油脂而滑落。
荷兰进口，属专利产品，是世界上唯一有画布手感的挤花袋。



塑料挤花袋 (100入)

- 3002 18" 塑料挤花袋(绿色)(100入) 460x260
- 3003 21" 塑料挤花袋(绿色)(100入) 530x280
- 3008 16" 塑料挤花袋(绿色)(100入) 410x210
- 3102 18" 塑料挤花袋(100入) 460x260
- 3103 21" 塑料挤花袋(100入) 530x280



聚胺脂挤花袋 (日本)

- SEKI-14 14" 高级挤花袋 355x210
- SEKI-16 16" 高级挤花袋 405x235
- SEKI-18 18" 高级挤花袋 455x265
- SEKI-20 20" 高级挤花袋 510x295



涤棉挤花袋(10入)

- SN79616 16" 挤花袋(单层)(10入) 405x225
- SN79626 18" 挤花袋(单层)(10入) 460x255
- SN79636 20" 挤花袋(单层)(10入) 495x280



双面涂层


涤棉挤花袋(10入)

- SN79646 14" 挤花袋(双层)(10入) 355x205
- SN79656 16" 挤花袋(双层)(10入) 405x225
- SN79666 18" 挤花袋(双层)(10入) 460x255
- SN79676 20" 挤花袋(双层)(10入) 495x280



聚胺脂挤花袋 (韩国)

- SN7976 14" 挤花袋 355x200
- SN7977 16" 挤花袋 405x225
- SN7978 18" 挤花袋 455x250
- SN7979 20" 挤花袋 510x280



塑料挤花袋(10入)

- SN79516 14" 塑料挤花袋(10入) 360x180
- SN79526 16" 塑料挤花袋(10入) 405x210
- SN79536 18" 塑料挤花袋(10入) 460x248



塑料挤花袋(100入)


- SN79519 14" 塑料挤花袋(100入) 360x180
- SN79529 16" 塑料挤花袋(100入) 405x210
- SN79539 18" 塑料挤花袋(100入) 460x248



304 不锈钢

晾干架

- SN4242 挤花袋晾干架(电解) 592x500x353



花嘴 不锈钢



SN7020
玫瑰花嘴-1
(特)
圆径25x圆径35x50




SN7022
玫瑰花嘴-3
(特)
圆径21x圆径35x50




SN7024
玫瑰花嘴-5
(中)
圆径17x圆径25x40




SN7026
玫瑰花嘴-7
(中)
圆径14x圆径24x43



SN7028
玫瑰花嘴-9
(小)
圆径12x圆径18x35



SN7029
玫瑰花嘴-10
(小)
圆径11.5x圆径18x35



SN7021
玫瑰花嘴-2
(特)
圆径25x圆径35x50



SN7023
玫瑰花嘴-4
(特)
圆径22x圆径34x51



SN7025
玫瑰花嘴-6
(大)
圆径20x圆径30x45



SN7027
玫瑰花嘴-8
(中)
圆径18x圆径25x40



SN7031
半排花嘴-4
(小)
圆径7x圆径18x35



SN7032
半排花嘴-5
(中)
圆径13x圆径25x40



SN7033
半排花嘴-6
(中)
圆径15x圆径25x40




SN7034
半排花嘴-7
(中)
圆径18x圆径25x40



SN7035
半排花嘴-8
(大)
圆径18x圆径30x45





SN7041
半圆花嘴-10
(中)
圆径13.5x圆径25x40





新工艺花嘴特性:


1. 由原来外部手工点焊工艺改为激光全焊工艺, 更坚固耐用, 不易变形。
2. 采用振动抛光制作, 无毛刺, 且整体美观, 易清洁。



新工艺



SN7051
排花嘴-3
(小)
圆径6x圆径18x35




SN7052
排花嘴-4
(小)
圆径8x圆径18x35




SN7053
排花嘴-5
(小)
圆径11x圆径18x35



SN7054
排花嘴-6
(中)
圆径14.5x圆径25x40



SN7055
排花嘴-7
(中)
圆径15x圆径25x40




SN7056
排花嘴-8
(中)
圆径18x圆径25x40




SN7057
排花嘴-9
(中)
圆径18x圆径25x40



SN7058
排花嘴-10
(中)
圆径20x圆径25x40



SN7061
圆花嘴-1
(小)
圆径1.5x圆径18x35



SN7062
圆花嘴-2
(小)
圆径3x圆径18x35



SN7063
圆花嘴-3
(小)
圆径4.5x圆径18x35



SN7064
圆花嘴-4
(小)
圆径6x圆径18x35



SN7065
圆花嘴-5
(小)
圆径7.5x圆径18x35



SN7066
圆花嘴-6
(中)
圆径9x圆径25x40



SN7067
圆花嘴-7
(中)
圆径10x圆径25x40



SN7068
圆花嘴-8
(中)
圆径13.5x圆径25x40



SN7071
5齿花嘴-1
(大)
圆径16.5x圆径29x41



SN7072
5齿花嘴-2
(中)
圆径13x圆径25x40



SN7073
5齿花嘴-3
(小)
圆径10.5x圆径18x35




SN7074
5齿花嘴-4
(小)
圆径9x圆径18x35



SN7075
5齿花嘴-5
(小)
圆径7x圆径18x35



SN7076
5齿花嘴-6
(小)
圆径6.5x圆径18x35



SN7077
5齿花嘴-7
(小)
圆径4.5x圆径18x35



SN7081
6齿花嘴-1
(特)
圆径19x圆径35x48






SN7082
6齿花嘴-2
(中)
圆径13x圆径25x40




SN7083
6齿花嘴-3
(中)
圆径11x圆径25x40



SN7084
6齿花嘴-4
(中)
圆径8.5x圆径25x40





花嘴

专利号: 201220427599.3
铝合金+PC塑料



注: 不含花嘴

SN7002

80粒花嘴盒 395x290x95

SN7011

手工花嘴(80粒装)

0.4mm 304不锈钢



0.4mm 304不锈钢



SN7015

小型花嘴(12粒装)

0.4mm 304不锈钢



SN7016

小型花嘴(6粒装)

0.4mm 304不锈钢



SN7019

中型花嘴(6粒装)


0.4mm 304不锈钢



SN7014

花嘴 (12粒装)


304不锈钢



TS-783 (韩国)

糖花花嘴(52粒装)

304不锈钢



TS-782 (韩国)

糖花花嘴(26粒装)

PP塑料



SN77914


SN77914 花嘴换模器(小)(2入) 23x35

PP塑料




SN7792

SN7792 花嘴换模器 (大)(3件组)



面杆

- 因木材本身材质具有不沾、防滑效果, 以及加工及材料成本的优势, 所以称为擀面工具首选材料。
- 木材本身材质内有气孔, 使用中或清洁后会吸水分, 如曝晒会导致龟裂, 而放置潮湿处太久又会发霉, 所以在清洁后应将其放置在通风阴凉处防止龟裂及发霉。



SN8012 中杆(活动柄)

圆径80长度560

SN8021 大杆(固定柄) 圆径95长度550

SN8022 中杆(固定柄) 圆径80长度450

SN8023 小杆(固定柄) 圆径60长度440



SN8031

SN8032

SN8033

SN8034

SN8031 长杆 圆径35长度880
SN8032 长杆 圆径35长度780
SN8033 长杆 圆径35长度580
SN8034 长杆 圆径25长度280



SN8024

SN8041

SN8024 特小杆(固定柄) 圆径40长度385
SN8041 单杆 圆径40长度265



1. 握手采用特殊结构设计, 会永远保持水平
2. 重心稳定, 不易滚落到桌面下
3. 采用硬膜处理, 不发霉, 清洁卫生
4. 有悬挂口容易储存



活动面杆: 采用精密
轴承, 轻巧、耐用。
表面硬膜处理



SN8014 铝合金活动中杆(硬膜) 圆径62长度480
SN8015 铝合金活动中杆(硬膜) 圆径80长度570

SN8018 铝合金小长杆(硬膜) 圆径25长度180

PE塑料



SN8035 塑料小长杆 圆径30长度325
SN8036 塑料小长杆 圆径25长度325

SN8037 塑料单杆 圆径40长度265

SN8042 塑料特小杆(固定柄) 圆径40长度380